

KÄRCHER**Visokotlačni čistač, negrijan, oznaka proizvođača: HD615MPLUS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Prenosivi visokotlačni uređaji za čišćenje s motorom na izmjeničnu struju. Uređaj s **upravljačem s pritiskom sklopkom**, crijevo za visoke tlakove koje se pod tlakom može rotirati i okretnom mlaznom cijevi od INOX-a. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa, s cilindarskom glavom od mesinga. Dovod vode od mesinga. Maksimalna dovodna temperatura 60°C.

EASY!Force visokotlačan pištolj koristi snagu povratnog udarca mlaza pod visokim tlakom i time umanjuje snagu koju korisnik treba upotrijebiti kod držanja pištolja. Osigurava sasvim novu udobnost kod rada bez zamaranja. Poboľšan i u potpunosti keramički ventil. Integrirani EASY!Lock sustav spajanja. Omogućuje brzo i jednostavno priključivanje pribora (npr. mlaznica, čeličnih cijevi) s jedinstvenim priključcima.

· **Aksijalna pumpa s 3 kaljena klipa.**

Dio isporuke:

S visokotlačnim crijevom Premium od 10 m, pištoljem EASY!Force s uloškom Softgrip, mlaznom cijevi od INOX-a 840 mm, mlaznicom Power i glodalicom za prljavštinu.

Tehnički opis

Težina	30 kg
--------	-------

Protok	560 l/h
Osiguranje mreže	16 A
Oznaka proizvođača	HD 6/15 M Plus *EU
Prihvat snaga	3100 W
Radni tlak	150 bar
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Visokotlačni čistač