

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Veličina pločice	5 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	9,2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Širina vrata L_4	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
ISO kod držača	A08F SV95CR/L05
Stezna visina L_2	7,5 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Duljina glave L_1	15 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200