

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	19,5 mm
Stezna visina L_2	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Duljina glave L_1	36 mm
Širina vrata L_4	12,9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
ISO kod držača	A16M SV95CR/L07
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200