

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	7 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	15,5 mm
ISO kod držača	A12K SV95CR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200