

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina L_2	9 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Duljina glave L_1	22 mm
ISO kod držača	A10H SV95CR/L07
Širina vrata L_4	6,8 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200