

**Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261306 10/07
GTIN	4045197948328
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	70 mm
Veličina pločice	7 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	12 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	15 mm
ISO kod držača	SVLCR/L 1010E07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Veličina drške	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200