

Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 8/07mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	15 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Veličina drške	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Veličina pločice	7 mm
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
ISO kod držača	SVLCR/L 0808D07
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200