

Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 12/07mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Veličina drške	12 mm
ISO kod držača	SVLCR/L 1212F07
Ukupna duljina L	80 mm
Duljina glave L ₁	18 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200