

**Garant****Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina L za neutralne držače odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	150 mm VC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	SVVCN 1010M07
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	15 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200