

Garant**Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
ISO kod držača	SVVCN 1212M07
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	18 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	6 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Veličina drške	12 mm
Veličina pločice	7 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200