

Garant**CNMM 120416, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120416 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SR
Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	SR
Vrsta	HB7035-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje