

Garant**SCMT 120408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7020 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SS
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje