

**Garant****SCMT 120404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Razred artikla	21G

**Opis**

SCMT 120404 HB7020 Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7020
Rezni materijal	HM

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje