

Garant**SCMT 120408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7010-1 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,8 mm

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje