

**Garant****SCMT 120404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 260748 HB7010-1 |
| GTIN           | 4045197948465   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

SCMT 120404 HB7010-1 Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Glavna primjena                   | P                 |
| Fina/gruba obrada                 | Polugruba obrada  |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 150 - 500 m/min   |
| Lomač odvojenih čestica           | SS                |
| Posmak $f$                        | 0,05 - 0,2 mm/okr |
| Rezni materijal                   | HM                |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm            |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta                            | HB7010-1                           |
| Uvjetovanost reza                | kontinuirano                       |
| Dubina reza $a_p$                | 0,2 - 1,5 mm                       |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 120404                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |