


Garant**SCMT 120408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7035-1 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7035-1

Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje