

**Garant****CNMG 120404 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	WSS
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje