

Garant**CNMG 120412 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	WSS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7020
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje