

**Garant****DNMG 110408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Vrsta	HB7020
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	WSS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje