

**Garant****DNMG 150604 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Vrsta	HB7020
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	WSS
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje