

Garant**WNMG 080404 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	WSS
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje