

Garant**DNMG 150612 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7020
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,3 - 0,45 mm/okr
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	WSM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje