

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	WSM
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje