


Garant**CCMT 120404 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7020
Lomač odvojenih čestica	WSM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje