

Garant**Radioničko ravnalo s dvostranom mjernom letvicom, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461170 1000
GTIN	4045197948984
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Od eloksirane aluminijske legure, otporne na koroziju. Poseban eloksijalni podtlak zaslužen je za skalu otpornu na brisanje i ogrebotine kroz dugi niz godina. Gornji rub s podjelom na mm. Donji rub s podjelom na Cole.

Tehnički opis

Širina presjeka	50 mm
Duljina	1000 mm
Kalibriranje	F10
Debljina presjeka	5 mm
Standard	EG II
Očitavanje	mm / inči
s fazom	da
Materijal	eloksirana aluminijska legura
Vrsta proizvoda	Ravnalo

Usluge

KalibriranjeČelična traka maks. duljina 1000/2 mm	026200 1000/2
---	---------------

