

Garant**Čelična mjerna traka, nehrđajuća, duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461770 300
GTIN	4045197949059
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Od **nehrđajućeg** čelika za opruge. Čiste i precizne podjelne crte s glatkom površinom. Maksimalna preciznost i čitljivost skale. Gornji rub s podjelom na 1/2 mm. Donji rub s podjelom na 1 mm.

Tehnički opis

Širina presjeka	13 mm
Debljina presjeka	0,5 mm
Kalibriranje	F8
Duljina	300 mm
Standard	EG I
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Ravnalo

Usluge

Kalibriranje Čelična traka maks. duljina 500 mm	026200 500
---	------------