

Garant**DNMG 150408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250672 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197949028 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------|------------------|
| Dubina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| Vrsta | HB7035-1 |
| Glavna primjena | P |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Uvjetovanost reza | snažno prekinuto |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Lomač odvojenih čestica | SS |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 350 m/min |
| Prevlaka | prevučena |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150408 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |