

**Garant****DNMG 150408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje