

Garant**DNMG 150412, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150412
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje