

**Garant****DNMG 150404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 250767 HB7035-1 |
| GTIN           | 4045197949097   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

DNMG 150404 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

**Tehnički opis**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Vrsta                   | HB7035-1         |
| Uvjetovanost reza       | snažno prekinuto |
| Lomač odvojenih čestica | SM               |
| Dubina reza $a_p$       | 0,5 - 5 mm       |
| Glavna primjena         | P                |
| Rezni materijal         | HM               |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f                          | 0,2 - 0,5 mm/okr                   |
| Fina/gruba obrada                 | Gruba obrada                       |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 100 - 320 m/min                    |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm                             |
| Prevlaka                          | prevučena                          |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | DNMG 150404                        |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                                  |
| Tolerancija                       | M                                  |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |