

Garant**DNMG 150412, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SG
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7035-1

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	HM
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje