

Garant**Tračni metar, točnost 2, duljina: 2m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461900 2
GTIN	4045197949257
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem.

Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s **2K-Haptoprene** radi sigurnog hvata. Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje.

Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udara i štiti ručni zglob.

Primijenjeni aluminijski profil na donjoj strani za precizno stajanje.

Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.

mm podjela

Tehnički opis

Visina kućišta	59 mm
Duljina trake	2 m
Širina trake	13 mm
Duljina kućišta	62 mm
Širina kućišta	26 mm

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 2 m	026240 2
--	----------