

Garant**Tračni metar, točnost 2, mm/col, duljina: 2m**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	461910 2
GTIN	4045197949288
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem.

Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s **2K-Haptoprene** radi sigurnog hvata. Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje.

Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob.

Primijenjeni aluminijski profil na donjoj strani za precizno stajanje.

Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.

podjela na mm/col

Tehnički opis

Širina trake	13 mm
Duljina trake	2 m
Duljina kućišta	62 mm
Visina kućišta	59 mm
Širina kućišta	26 mm

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Očitavanje	mm / inči
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 2 m	026240 2
--	----------