

Garant**Stezni trn za pozicioniranje, Ød1×duljina l1: 20X25mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 370105 20X25 |
| GTIN | 4045197949400 |
| Razred artikla | 31E |

Opis

Prednost:

- Zahvaljujući opružnom prenaprezanju ne dolazi do preopterećenja te nije podložan trošenju.
- Antivibracijski.
- Automatski, bez slučajne aktivacije kod vibracija.
- Visoka preciznost ponavljanja od $\pm 0,03$ mm.
- Plitka ugradnja.
- Jednostavno rukovanje.

Upotreba:

Za brzo stezanje, pričvršćivanje, podešavanje, zamjenu i osiguravanje obradaka, ploča, naprava itd.

Materijal:

Poboljšani čelik, bruniran

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Širina ključa 2 | 6 mm |
| Duljina l ₂ | 13,6 mm |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Sila stezanja | 6 kN |
| Duljina l_3 | 10 mm |
| Širina ključa 1 | 38 mm |
| za stezne ploče $\pm 0,05$ | 20 mm |
| Vrsta proizvoda | Povlačni vijak |