

Garant**Stezni trn za pozicioniranje, Ød1×duljina l1: 16X25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Razred artikla	31E

Opis

Prednost:

- Zahvaljujući opružnom prenaprezanju ne dolazi do preopterećenja te nije podložan trošenju.
- Antivibracijski.
- Automatski, bez slučajne aktivacije kod vibracija.
- Visoka preciznost ponavljanja od $\pm 0,03$ mm.
- Plitka ugradnja.
- Jednostavno rukovanje.

Upotreba:

Za brzo stezanje, pričvršćivanje, podešavanje, zamjenu i osiguravanje obradaka, ploča, naprava itd.

Materijal:

Poboljšani čelik, bruniran

Tehnički opis

Sila stezanja	5 kN
Duljina l ₂	13,6 mm

Duljina l_3	10 mm
Širina ključa 2	6 mm
Širina ključa 1	30 mm
za stezne ploče $\pm 0,05$	20 mm
Vrsta proizvoda	Povlačni vijak