

Garant**Digitalno pomično mjerilo IP54 s podatkovnim izlazom, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412680 200
GTIN	4045197949356
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo IP54 s podatkovnim izlazom. **LCD zaslon jakog kontrasta za lakšu čitljivost, s visinom brojeva 11,5 mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija). **Ergonomsko kućište s praktičnom Haptoprene komponentom.** Mjerne površine su precizno lepane.

Prednost:

- **Ergonomsko kućište s praktičnom Haptoprene komponentom.**
- **Dug vijek trajanja baterija.**
- **Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm.**
- **Nov, moderan dizajn.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, priključak za tipkovnicu br. 498963.

Zamjenski dio:

Kapica podatkovnog izlaza br. 412237 vel. D, držač baterije br. 412237 vel. B.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
-------------------------	---

Mjerno područje	0 - 200 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inči
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Duljina kraka	50 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel tip R2	498948 R2

Sučelje tipkovniceUSB tip G2	498963 G2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Vijak za držač dubinomjera	412236
Pretinac za bateriju tip D	412237 D
Pretinac za bateriju tip B	412237 B