

Garant**Digitalno pomično mjerilo IP67 s izlazom podataka, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412690 300
GTIN	4045197949707
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo IP67 s podatkovnim izlazom. **LCD zaslon izrazitog kontrasta za lako očitavanje s visinom znakova 11,5mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nulta točka.

2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom.** Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu – čak i kad je spojen podatkovnim kabelom. Mjerne površine su precizno lepane. S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija). bez dubinomjera

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.

Zamjenski dio:

Kapica za zaštitu podatkovnog izlaza br. 412237 vel. D, držač baterije br. 412237 vel. B.

Tehnički opis

Standard	ISO 13385
Mjerno područje	0 - 300 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	mm / inči
Duljina kraka	64 mm
Očitavanje	0,0005 col
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	A1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Sučelje tipkovniceUSB tip G2	498963 G2
Vijak za držač dubinomjera	412236
Pretinac za bateriju tip B	412237 B
Pretinac za bateriju tip D	412237 D
Tip SPRING	412240 SPRING