

Garant**Digitalni dubinomjer IP67 s izlazom podataka, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418682 150
GTIN	4045197949721
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom**. Mjerne površine su precizno lepene. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5 mm, 5 mm duljine. S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 320 mm art. 418689, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630. Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 150 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Presjek mjerne vodilice	16×3,5 mm
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Broj sadržanih baterija	1
Duljina mosta	100 mm
Visina znakova na LCD ekranu	11,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inči
Preset funkcija	da
Automatsko isključivanje	da
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 320 mm	418744 320
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032

Priključni kabel tip R2	498948 R2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 180 mm	418744 180
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Sučelje tipkovniceUSB tip G2	498963 G2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 260 mm	418744 260
Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm	418630
Pretinac za bateriju tip B	412237 B
Pretinac za bateriju tip D	412237 D
Vijak za držač dubinomjera	412236