

Garant**Digitalni dubinomjer IP67 s izlazom podataka, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418682 200
GTIN	4045197949738
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom.** Mjerne površine su precizno lepene. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5 mm, 5 mm duljine. S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 320 mm art. 418689, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630. Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.

Tehnički opis

Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Presjek mjerne vodilice	16×3,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerno područje	0 - 200 mm

Duljina mosta	100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,0005 col
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inči
Preset funkcija	da
Automatsko isključivanje	da
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Priključni kabel tip R2	498948 R2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 260 mm	418744 260
Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm	418630

Sučelje tipkovniceUSB tip G2	498963 G2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 320 mm	418744 320
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 180 mm	418744 180
Pretinac za bateriju tip B	412237 B
Pretinac za bateriju tip D	412237 D
Vijak za držač dubinomjera	412236