

TAJIMA**Univerzalni skalpel od nehrđajućeg čelika s 3 noža, 30°, 9 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	844905
GTIN	4975364018977
Razred artikla	83M

Opis**Izvedba:**

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.

S 3 noža (br. 844916) 7 odlomaka, **široki 9 mm, 30°**. Tanki skalpel od plemenitog čelika za vrlo precizne i čiste rezove.

Dužina skalpela bez noža: 120 mm

Duljina cilindričnog dijela: 73 mm

Širina oštrice: 9 mm

Debljina noža: 0,4 mm

Broj stupnjeva prekida: 7

Tehnički opis

Širina oštrice	9 mm
Dužina skalpela bez noža	120 mm
Debljina noža	0,4 mm
Broj stupnjeva prekida	7
Duljina cilindričnog dijela	73 mm
Vrsta proizvoda	Univerzalni skalpel

Pribor

844916

10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm, s vrhom od 30° „experience” broj

10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm „multisharp” broj 10

844917 10

10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm „experience” broj 10

844910 10

Pomagala za rezanje duljina 600 mm

845360 600

10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm „longlife” broj 10

844915 10

Spremnik za iskorištene noževe, mali

845135

10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm, s vrhom od 30° „experience” broj 10

844916 10

Spremnik za iskorištene noževe

845130

10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm, s vrhom od 30° „multisharp” broj

844918

10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm, s vrhom od 30° „multisharp” broj 10

844918 10