

**Garant****Horizontalna stega, varijabilna, tip: 70****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376400 70
GTIN	4045197953322
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

S vodoravnim kućoištem. Potpuno crna poniklana s punim zakovicama. Ergonomska 2-komponentna drška. Pritezni vijak osiguran od ispadanja. Komplet s crnim poniklanim priteznim vijkom.

**Prednost:**

Funkcija bezstupanjskog izjednačavanja različitih visina obradaka. Visoka konstantna sila stezanja.

**Tehnički opis**

Sila stezanja	3000 N
maksimalna visina stezanja	60 mm
Pritisni vijak	M8×66 mm
automatsko izjednačavanje visine S	35 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega

