

Garant**Horizontalna stega, varijabilna, tip: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376400 20
GTIN	4045197953308
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

S vodoravnim kućištem. Potpuno crna poniklana s punim zakovicama. Ergonomska 2-komponentna drška. Pritezni vijak osiguran od ispadanja. Komplet s crnim poniklanim priteznim vijkom.

Prednost:

Funkcija bezstupanjskog izjednačavanja različitih visina obradaka. Visoka konstantna sila stezanja.

Tehnički opis

Pritisni vijak	M6×49 mm
maksimalna visina stezanja	35 mm
Sila stezanja	2000 N
automatsko izjednačavanje visine S	20 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega