

Garant**Horizontalna stega, varijabilna, tip: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376400 50
GTIN	4045197953315
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

S vodoravnim kućoištem. Potpuno crna poniklana s punim zakovicama. Ergonomska 2-komponentna drška. Pritezni vijak osiguran od ispadanja. Komplet s crnim poniklanim priteznim vijkom.

Prednost:

Funkcija bezstupanjskog izjednačavanja različitih visina obradaka. Visoka konstantna sila stezanja.

Tehnički opis

maksimalna visina stezanja	40 mm
Sila stezanja	3000 N
Pritisni vijak	M8x50 mm
automatsko izjednačavanje visine S	35 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega