

Garant**Povlačno potisna stega varijabilna, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376410 25
GTIN	4045197953346
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

S vodoravnim kućištem. Potpuno crna poniklana s punim zakovicama. Ergonomska 2-komponentna ručka. Pritezni vijak osiguran od ispadanja. Komplet s crnim poniklanim priteznim vijkom.

Prednost:

Funkcija bezstupanjskog izjednačavanja različitih visina obradaka. Konstantne visoke sile stezanja.

Tehnički opis

maksimalna visina stezanja	35 mm
Sila stezanja	3000 N
Pritisni vijak	M8×50 mm
automatsko izjednačavanje visine S	13 mm
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega