

Garant**Povlačno potisna stega varijabilna, tip: 15****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 376410 15 |
| GTIN | 4045197953339 |
| Razred artikla | 31M |

Opis**Izvedba:**

S vodoravnim kućištem. Potpuno crna poniklana s punim zakovicama. Ergonomska 2-komponentna ručka. Pritezni vijak osiguran od ispadanja. Komplet s crnim poniklanim priteznim vijkom.

Prednost:

Funkcija bezstupanjskog izjednačavanja različitih visina obradaka. Konstantne visoke sile stezanja.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| maksimalna visina stezanja | 25 mm |
| Pritisni vijak | M6x37 mm |
| Sila stezanja | 2000 N |
| automatsko izjednačavanje visine S | 8 mm |
| Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |