

**Garant****Univerzalni skalpel s 2K drškom s 3 noža, 18 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	845020
GTIN	4045197438553
Razred artikla	81B

**Opis****Izvedba:**

Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.

Uska, ergonomski oblikovana ručka **od dvije komponente** za snažan rad i precizne rezove.

Ugodna obloga **Haptoprene®** s jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce.

Siguran rad jer se čak i kod mokrih i nauljenih ruku opasnost od proklizavanja svodi na minimum.

Oštrica se automatski blokira. S **3** prijelomna sječiva (br. 845010 10), 8 odlomaka, širina **18 mm**.

**Zamjenski dio:**

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel.10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel.10; 845023 vel.50.

**Tehnički opis**

Broj stupnjeva prekida	8
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Širina oštrice	18 mm
Debljina noža	0,5 mm
Dužina skalpela bez noža	160 mm
Vrsta proizvoda	Skalpeli

**Pribor**

Futrola za univerzalni skalpel	845065
Spremnik za iskorištene noževe	845130
Spremnik za iskorištene noževe, mali	845135
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp“ broj 10	845021 10
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience“ broj 10	845010 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience“ broj 50	845018 50
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife“ broj 10	845015 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife“ broj 50	845019 50
10-dijelni komplet noževa, 18 mm, bez predodređenih mjesta loma „experience“ broj 10	845016 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp“ broj 50	845023 50