

**Strojni ureznik Oblik B DIN 371/376, bez prevlake, M: M24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131260 M24
GTIN	4045197953285
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	160 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	18 mm
Ø osnovne rupe	21 mm
Nagib navoja	3 mm
Ø navoja	24 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Dubina navoja	72 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M24
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		