

Garant
Vreteno, tip: TR16I

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361119 TR16I
GTIN	4045197953384
Razred artikla	310

Opis
Izvedba:

Trapezno vreteno za optimalan prijenos snage.

5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105 – 361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123 – 361137.

Upotreba:

TR14 i TR16 **za vanjsko stezanje**, TR14I i TR16I **za unutarnje stezanje**.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105 – 361110.

Dodatni pribor:

Produžeci vretena br. 361120, momentni ključ br. 656050 120.

Napomena:

Rezervni dijelovi za vretena br. 361176, 361177 i 361178.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	40 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent1-2
Širina ključa (SW) ₁	13
Širina ključa (SW) ₂	30
Duljina D (L)	229,6 mm
Serijski	Xpent

Vrsta proizvoda

Vreteno

Pribor

Matica Xpent tip 1

361177 1

Adapter za pričvršćivanje vretena Xpent tip 1

361176 1

Matica vretena Xpent, s prstenom tip 1

361178 1