


Garant**Grip nasadna čeljust, 1-dijelna, za tip: 125/32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361123 125/32
GTIN	4045197953506
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Stupanj stezanja s visinom od 5 mm i kontaktnom površinom od 3 mm.

Upotreba:

Idealno za tešku obradu.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Tip GS s grip razinom i glatkom steznom razinom

Tehnički opis

Duljina čeljusti l	68,5 mm
Visina h ₁	3 mm
visina h ₂	3 mm
Širina čeljusti b	125 mm
Visina čeljusti h	45 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent1-2
Duljina l ₁	3 mm

Duljina l ₂	3 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust