

Garant**GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 125/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213555 125/12
GTIN	4045197953674
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenje sile rezanja. Vrlo miran rad zahvaljujući pozitivnoj geometriji alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 3,0** koristite uz nastavak br. **674252 15IP**.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XEEW1305
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.T1305
Ø reza D _c	125 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
maksimalni vanjski Ø D _{maks}	137,3 mm

Broj oštrica Z	12
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Seriya	Softcut®
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP